


# ANAC QR-Code

Eine weitere Möglichkeit, Ölproben online zu registrieren, ist die Verwendung des ANAC QR-Codes mit dem Mobiltelefon. Der Code wird direkt an der Maschine angebracht und mit der ANAC App eingescannt.



# Normen

Analyse	ASTM / ISO / DIN
ICP	ASTM D5185-18
IR	ASTM D7414A (OxSm) ASTM D7414B (OxPm)
IR (Ruß)	DIN 51452:1994-01
IR (Ox)	ASTM D7414A (OxSm) ASTM D7414B (OxPm) DIN 51453:2004-10
Viskosität	ASTM D7279
VI	ASTM D2270
PQ	ASTM D8184
Nachweis von Kraftstoff via GC (%)	ASTM D7593
Flammpunkt	ASTM D3828
Wasser KF	ASTM D6304
TAN	ASTM D664
Säureindex	ASTM D974
TBN	ASTM D2896
TBN2	ASTM D4739
Glykol	ASTM D2982
Aussehen	ASTM D1500
Unlösliche	NF E48-652
Dielektrische Festigkeit	ASTM D1816
Abkühlkurve	ISO 9950
Partikelzählung	ISO 4406
Koksrückstand	ASTM D4530
Luftabscheidevermögen	ASTM D3427
Schaumverhalten	ASTM D892
MPC	ASTM D7843